

**Garant****Performance hidropasztikus befogó Master Chuck, HSK-A 63 rövid, Befogási ØD1: 20mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 307630 20     |
| GTIN              | 4067263265641 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás****Kivitel:**

- Különösen alkalmas nagy dinamikájú marási felhasználáshoz.
- FEM (Finite-Elemente-Methode) által optimalizált külső kontúr – robusztus a maximális merevség, a nagyobb szerszámelettartam, nagyobb időegység alatt leválasztott forgácmennyiség, minden megmunkálási stratégiához megfelelő.
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10mm.
- Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.
- 170°C-ig 4 órán át hőálló.
- Akár 10-szer több befogási művelet is lehetséges a standard hidropasztikus befogóhoz képest.
- A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka – egyszerű kezelés.
- Szabadalmaztatott új hidropasztikus befogó – megbízható és tartós, prémium körfutás.

**Felhasználás:**

Univerzálisan nyolási és simítási műveletekhez készült. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

**Tartalom:**

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., szűkítőperselyek 302140; 302135 302145 302147 sz. 12 méret, és 302150; 302155; 302160; 302165 sz. 20. méret.

**Műszaki leírás**

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Külső Ø D                            | 52,5 mm                             |
| A-méret kinyúlási hossz              | 79 mm                               |
| Állítási út V                        | 10 mm                               |
| Befogási Ø D <sub>1</sub>            | 20 mm                               |
| Ø D <sub>2</sub>                     | 38 mm                               |
| Befogó                               | HSK-A 63 rövid                      |
| Befogó szabvány                      | ISO 12164-1                         |
| Befogó szabvány                      | DIN 69893                           |
| Alak                                 | A                                   |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 µm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HSC                                 |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Balluffchip furat                    | igen                                |
| Hűtőcsatorna furat                   | nem                                 |
| Termék fajtája                       | Hidroplasztikus szerszámbefogó      |