

**Garant****Performance hidropasztikus befogó Master Chuck, HSK-A 63 rövid, Befogási ØD1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307630 10
GTIN	4067263265610
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Különösen alkalmas nagy dinamikájú marási felhasználáshoz.
- FEM (Finite-Elemente-Methode) által optimalizált külső kontúr – robusztus a maximális merevség, a nagyobb szerszámtartomány, nagyobb időegység alatt leválasztott forgásmennyiség, minden megmunkálási stratégiához megfelelő.
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10mm.
- Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.
- 170°C-ig 4 órán át hőálló.
- Akár 10-szer több befogási művelet is lehetséges a standard hidropasztikus befogóhoz képest.
- A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka – egyszerű kezelés.
- Szabadalmaztatott új hidropasztikus befogó – megbízható és tartós, prémium körfutás.

**Felhasználás:**

Univerzálisan nyolási és simítási műveletekhez készült. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

**Tartalom:**

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., szűkítőperselyek 302140; 302135 302145 302147 sz. 12 méret, és 302150; 302155; 302160; 302165 sz. 20. méret.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	50 mm
A-méret kinyúlási hossz	75 mm
Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Balluffchip furat	igen
Hűtőcsatorna furat	nem
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó