

Garant**Performance hidroplastikus befogó Master Chuck, SK 40 rövid, Befogási ØD1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302195 10
GTIN	4067263265498
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Különösen alkalmas nagy dinamikájú marási felhasználáshoz.
- FEM (Finite-Elemente-Methode) által optimalizált külső kontúr -> robusztus a max. merevség, a nagyobb szerszámtartam, nagyobb időegység alatt leválasztott forgásmennyiség, minden megmunkálási stratégiához megfelelő.
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.
- 170°C-ig 4 órán át hőálló.
- Akár 10x több befogási művelet is lehetséges a standard hidroplastikus befogóhoz képest.
- A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka - egyszerűen kezelhető.
- Szabadalmaztatott új hidroplastikus befogó - megbízható és tartós, prémium körfutás.

Felhasználás:

Univerzálisan nagyolási és simítási műveletekhez készült. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Keresztmarkolatú hatszögműkulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Külső Ø D	42 mm
Ø D ₂	30 mm
L ₃	31 mm
Befogási Ø D ₁	10 mm
Befogó	SK 40 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó