

**Sarokmaró 90° MECH17, Hengeres szár, Ø D / Zeff: 40/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227650 40/2
GTIN	4960664503780
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Fogazott váltólapka a kisebb forgácsoló erők és vibráció érdekében. Összehasonlításképpen nagyobb fogásszélességek a_e érhetőek el azonos fogásmélység a_p mellett.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	73 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 1704
Szár Ø D_s h6	32 mm
Vágóél Ø D_c	40 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	59 mm
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	160 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	2
Váltólapka ISO kód	BDMT 170408
Váltólapkák száma	8
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar

229709