

Garant GRIDLINE

**GARANT Szekrényalappzat 2X1, Lapméret hossz×szélesség: 630X630mm****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 431060 630X630 |
| GTIN              | 4067263264958  |
| Árucikk kategória | 41C            |

**Leírás****Kivitel:**

Stabil hegesztett szerkezet, támaszték készlettel. A padló egyenetlenségei a magasságállító csavarokkal egyenlíthetők ki.

**Szekrényalappzat**, acéllemez ház, mérettől függően szárnyas ajtóval (polclapokkal együtt) és / vagy fiókokkal, GARANT zárrendszerrel. Ház RAL7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit festéssel.

**Elhelyezés:**

Ajtó hasznos magassága: 345 mm

Rakodópolcok száma: 1

Házak száma ajtóval: 1

Házak száma fiókokkal: 0

**Figyelem:**

Rezgéscsillapító elemként rendelje meg 4x a 086002 sz. 850 méretű alátétet.

**Műszaki leírás**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Ajtó hasznos magassága  | 345 mm |
| Alapszekrény szélessége | 606 mm |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Alapszekrény mélysége               | 600 mm             |
| Teherbírás a felületen elosztva     | 500 kg             |
| Alapszekrény magassága              | 710 mm             |
| Váz magassága támasztékkészletekkel | 770 mm             |
| Rakodópalcok száma                  | 1 mm               |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása   | 75 kg              |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 %              |
| Magasságkiegyenlítés                | 25 mm              |
| Hoffmann perforált fal osztás       | 9×9                |
| Hengerzár                           | Moduláris zárbetét |
| Termék fajtája                      | Alapszekrény       |