

**Garant****Meghajtott szerszám, radiális, ER25, Típus: 30-25-L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319987 30-25-L
GTIN	4067263265917
Árucikk kategória	31W

**Leírás****Kivitel:**

Használható minden **DMG Gildemeister CTX** CNC esztergagépen **Sauter** revolverrel. Meghajtó csatlakozó **DIN 5480**. A szerszámok befogása a meghajtott szerszámban külső anyás ER szorítópatronnal vagy EWS licencű VARIA VX gyorscserés rendszerrel. Külső körvonal hűtés megújult hűtőfolyadék kezeléssel, belső hűtés a szerszámon át központilag az orsó által.

Maximális fordulatszám 8000 min<sup>-1</sup>.

**Csillagrevolveren** használható. Balos kivitel, vagyis megmunkálás a főorsó irányában. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel (belül) max. 70 bar-ig.

IK kivitel – kerámia tömítéskészlettel, max. 70 bar nyomáshoz, szárazon járatáshoz teljesen alkalmas.

Pontos pozicionálás szabványos illsetőcsapon.

**Előny:**

- **Súlyra és geometriára optimalizált felépítés.**
- **Folyamatbiztos a kiváló minőségű komponenseknek köszönhetően, hosszú élettartamú.**
- **Nagy nyomatékok átvitele.**
- **100% kontroll – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.**
- **Belső hűtés: speciálisan kifejlesztett és szabadalmaztatott tömítés.**

**Felhasználás:**

A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

**Alkalmazható:**

DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.

**Tartalom:**

Meghajtott szerszám szorítópatronhoz: felfogó anyával és körmöskulccsal. VARIA VX meghajtott szerszám: szorítókulccsal.

**Opcionális tartozék:**

Hozzávaló 319802 – 319888 sz. Varia VX betétek, 319761 – 319781 sz. ER gyorscsérés adapter, 308941 – 309878 sz. ER szorítópatron, 309680 – 309745 sz. ER szorítókulcs. Nyomaték-csavarhúzó 211750 sz. 5,7 méret.

**Figyelem:**

- **További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **Az IK (belső hűtéses) szerszámoknál nincs szárazon futás, a hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.**
- **Ajánlás: A VARIA VX kivített egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) használja.**
- **Nehéz marási munkákhoz a kúpos görgőcsapágyas változat ajánlott, ajánlatkérésre.**

---

**Műszaki leírás**

Hűtés	külső
b <sub>2</sub>	43 mm
l <sub>1</sub>	134 mm
b <sub>1</sub>	84 mm
h <sub>1</sub>	68 mm
x	100 mm
Befogó	ER25
VDI méret	30
Szerszámbefogás	ER25
Termék fajtája	Meghajtott szerszám