

## Köszörű- és ellenőrzősatuk menetes orsóval, Pofaszélesség A: 120mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	363250 120
GTIN	4067263239581
Árucikk kategória	32K

### Leírás

**Kivitel:**

Beköszörült prizma. Tömör acél; edzve és **minden oldalon köszörülve** 4 oldalas megmunkáláshoz.

**Menetes orsóval.** Horizontális prizmával.

**Felhasználás:**

**Idomszer pontosságú megmunkáláshoz és ellenőrzéshez.**

**Pontosság:**

**0,005 mm** / 100 mm-en belül.

**Tartalom:**

Stabil **tok**.

### Műszaki leírás

Súly	13,9 kg
Pofamagasság C	40 mm
Teljes hossz a	255 mm
Pofaszélesség A	120 mm
Maximális befogási tartomány b	140 mm
Alaptest magassága G	55 mm
Teljes szélesség B	120 mm
Termék fajtája	Ellenőrző satu

