


**Köszörű- és ellenőrzősatuk gyorsállítással, Pofaszélesség A: 120mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	363240 120
GTIN	4067263239550
Árucikk kategória	32K

**Leírás****Kivitel:**

Beköszörült prizma.

Tömör acél; edzett és **minden oldalon köszörült** 4 oldalas megmunkáláshoz.

**Gyorsállítással (orsó nélkül).**

**Felhasználás:**

**Idomszer pontosságú megmunkálásához és ellenőrzéshez.**

**Pontosság:**

**0,005 mm / 100 mm-en belül.**

**Tartalom:**

Stabil **tok**.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz a	255 mm
Alaptest magassága G	55 mm
Pofamagasság C	40 mm
Súly	13,9 kg
Maximális befogási tartomány b	140 mm
Teljes szélesség B	120 mm
Pofaszélesség A	120 mm

## Adatlap

Termék fajtája

Ellenőrző satu

---

### Tartozék

Tartalék befogóelem kompletten Méret 120 mm

363245 120