


Köszörű- és ellenőrzősatuk gyorsállítással, Pofaszélesség A: 70mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	363240 70
GTIN	4067263239543
Árucikk kategória	32K

Leírás**Kivitel:**

Beköszörült prizma.

Tömör acél; edzett és **minden oldalon köszörült** 4 oldalas megmunkáláshoz.

Gyorsállítással (orsó nélkül).

Felhasználás:

Idomszer pontosságú megmunkálásához és ellenőrzéshez.

Pontosság:

0,005 mm / 100 mm-en belül.

Tartalom:

Stabil **tok**.

Műszaki leírás

Pofamagasság C	30 mm
Alaptest magassága G	32 mm
Súly	3 kg
Pofaszélesség A	70 mm
Teljes hossz a	160 mm
Teljes szélesség B	70 mm
Maximális befogási tartomány b	80 mm

Adatlap

Termék fajtája

Ellenőrző satu

Tartozék

Tartalék befogóelem kompletten Méret 70 mm

363245 70