

Garant**Meghajtott szerszám, radiális, VX4, Típus: 40-VX4-LIK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319998 40-VX4-LIK
GTIN	4067263266020
Árucikk kategória	31W

Leírás**Kivitel:**

Használható minden **DMG Gildemeister CTX** CNC esztergagépen **Sauter** revolverrel. Meghajtó csatlakozó **DIN 5480**. A szerszámok befogása a meghajtott szerszámban külső anyás ER szorítópatronnal vagy EWS licencű VARIA VX gyorscsérés rendszerrel. Külső körvonal hűtés megújult hűtőfolyadék kezeléssel, belső hűtés a szerszámon át központilag az orsó által.

Maximális fordulatszám 8000 min⁻¹.

Csillagrevolveren használható. Balos kivitel, vagyis megmunkálás a főorsó irányában. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel (belül) max. 70 bar-ig.

IK kivitel – kerámia tömítéskészlettel, max. 70 bar nyomáshoz, szárazon járatáshoz teljesen alkalmas.

Pontos pozicionálás szabványos illsetőcsapon.

Előny:

- **Súlyra és geometriára optimalizált felépítés.**
- **Folyamatbiztos a kiváló minőségű komponenseknek köszönhetően, hosszú élettartamú.**
- **Nagy nyomatékok átvitele.**
- **100% kontroll – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.**
- **Belső hűtés: speciálisan kifejlesztett és szabadalmaztatott tömítés.**

Felhasználás:

A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

Alkalmazható:

DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.

Tartalom:

Meghajtott szerszám szorítópatronhoz: felfogó anyával és körmökulccsal. VARIA VX meghajtott szerszám: szorítókulccsal.

Opcionális tartozék:

Hozzávaló 319802 – 319888 sz. Varia VX betétek, 319761 – 319781 sz. ER gyorscserés adapter, 308941 – 309878 sz. ER szorítópatron, 309680 – 309745 sz. ER szorítókulcs. Nyomaték-csavarhúzó 211750 sz. 5,7 méret.

Figyelem:

- **További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Az IK (belső hűtéses) szerszámoknál nincs szárazon futás, a hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.**
- **Ajánlás: A VARIA VX kivitel egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) használja.**
- **Nehéz marási munkákhoz a kúpos görgőcsapágyas változat ajánlott, ajánlatkérésre.**

Műszaki leírás

b ₂	58 mm
h ₁	76 mm
x	100 mm
l ₁	138 mm
Hűtés	belső
b ₁	72,5 mm
Befogó	VX4
VDI méret	40
Szerszámbe fogás	Varia VX4
Termék fajtája	Meghajtott szerszám