

**Mérőóra 10/58 mm, Méréstartomány / ház Ø: 10/58mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	431990 10/58
GTIN	4059192013837
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Méretek DIN EN ISO 463 2006. júniusi kiadása szerint. Precíziós mérőórák fémházzal, befogósár \varnothing 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a melléskála kis mutatója 1 mm-es leolvasáshoz.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Kalibrálás	C1
Mérőerő	0,7 - 1,4 N
Befogósár \varnothing h6	8 mm
Szabvány	DIN 878
Skálaérték	0,01 mm
Méréstartomány	0 - 10 mm

Ház Ø	58 mm
Leolvasás / mutatófordulat	1 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	15 µm
Méréstechnika	mechanikus
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra 10/58 mm

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10
DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5