



## Csővágók kompozit és műanyag csövekhez, Max. külső cső Ø: 26mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	819460 26
GTIN	4003773088714
Árucikk kategória	86A

### Leírás

#### Kivitel:

Kompozit és műanyag csövek vágásához Ø 26 mm-ig. Ergonomikus, többkomponensű markolattal és reteszelő mechanikával a biztonságos szállítás érdekében.

#### Előny:

- **Akár 60%-kal kisebb erőfelfejtés: a szabadon forgó vágókerék lehetővé teszi a cső kis súrlódású forgását vágás közben.**
- **Optimális vágási eredmény: a forgó mozgás lehetővé teszi a vágókerék könnyű behatolását a cső minimális deformációjával.**
- **A széles műanyag felfekvő idomok tökéletesen derékszögű vágást tesznek lehetővé.**
- **Nagyon rövid korrekciós vágásokat tesz lehetővé.**
- **Az alumínium kompozit és műanyag csöveket könnyebben vágja el, mint a hagyományos, fix késsel rendelkező ollók.**

#### Felhasználás:

A megnövelt alumínium rétegvastagságú kompozit csövekhez is (például Geberit Mepla).

#### Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél különleges minőségben, olajban edzett.

#### Alkatrész:

Tartalék vágókereket lásd a 819461 sz. 1-es méretnél.

### Műszaki leírás

Külső cső Ø-höz	26 mm
Hossz	210 mm

## Adatlap

Súly	391 g
Vágókerekek száma	1
Megfelelő csőanyag	Műanyag
Megfelelő csőanyag racsni funkcióval	Kompozit anyag
Termék fajtája	Csővágó

## Tartozék

Cserélhető penge kompozit- és műanyagcső vágóhoz Típus 1	819461 1
---	----------