



## Rendelési adatok

Rendelés száma	077804 72296863
GTIN	4014586897868
Árucikk kategória	03F

## Leírás

Kivitel:

Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben Starlock szerszámbe fogóval (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tőcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében. A lehető legalkalmasabb MultiTool eszköz a leggyorsabb munkavégzési sebességhez építésnél és felújításnál Bi-Metall fűrészlappal fához, fémhez és műanyagokhoz. A StarlockMax szerszámbe fogónak köszönhetően önnek 180 FEIN tartozékhoz van hozzáférése a Starlock, StarlockPlus és StarlockMax teljesítmény kategóriában.

Tartalom:

1× univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm), L-BOXX.

## Műszaki leírás

Szerszámbe fogás	StarlockMax
Teljesítményfelvétel	450 W
Energiaellátás	Vezetékes
Gyártó jelölése	MM 700 MAX

Amplitúdó (oszillációs mozgás)	2 × 2,0 fok
Súly	1,6 kg
Rezgésszám	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>
Kábelhossz	5 m
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája	Rezgőkészülékek