

# AEG

## Akkus sarokcsiszoló, akku nélkül, Típus: BEWS18BLPX



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077126 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411428
Árucikk kategória	07A

### Leírás

#### Kivitel:

Kefe nélküli és nagy teljesítményű, kompakt felépítésű 18 V sarokcsiszoló.

- **Védőburkolat gyorsbeállítás.**
- **Billenőkapcsolók a nagyobb kontroll és biztonság érdekében.**
- **LED-es figyelmeztető lámpa túlterhelés elleni védelemhez.**

#### Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073820 és 073846 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Maximális vágási mélység	26 mm
Max. vibráció EN szerint	5,4 m/s <sup>2</sup>
Akkumulátor-feszültség	18 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	AEG AS típus 18 V
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Túlterhelés elleni védelem	igen
A tartalmazott akkumulátorok száma	0

Maximális tárcsa Ø	125 mm
Éberségi kapcsoló	igen
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Lágy indulás	nem
Súly	2,16 kg
Gyártó jelölése	BEWS18-125BLPX2-0
Energiaellátás	Akkus
Maximális fordulatszám	8500 min <sup>-1</sup>
Kickbackstop	nem
Termék fajtája	Sarokcsiszoló