

AEG

Sarokcsiszoló akku, Típus: BEWS18BLPX



Rendelési adatok

Rendelés száma	077108 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411411
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

Kefe nélküli, nagy teljesítményű, kompakt felépítésű 18V sarokcsiszoló.

- **Billenőkapcsolók a nagyobb biztonság kontroll érdekében.**
- **Szerszám nélküli védőburkolat beállítás.**

Tartalom:

Akku nélkül, töltőkészülék nélkül. Karton.

Figyelem:

A hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073820 sz., és a 073846 - 073848 sz. alatt találja. Induló készleteket a 073841 sz. és a 073844 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális vágási mélység	22 mm
Maximális tárcsa Ø	115 mm
Energiaellátás	Akkus
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Súly	1,97 kg
Akkumulátor-feszültség	18 V
Fordulatszám-tartomány	8500 min ⁻¹

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	AEG AS típus 18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Gyártó jelölése	BEWS18-115BLPX2
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Max. vibráció EN szerint	5,6 m/s ²
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

Tartozék

Li-Ion akkuSHD Akkumulátor típus AS18	073846 AS18
Akkumulátortöltő készülék Típus BL1418	073841 BL1418