

Garant**Legyezős tárcsa, Ø 19 mm, Szemcseméret: 100**

Rendelési adatok

Rendelés száma	555915 100
GTIN	4067263290537
Árucikk kategória	51E

Leírás

Kivitel:

Csillag alakban elrendezett csiszolóvlies menetes befogással. Szakadásálló és robusztus vlies kivitel, nem rojtosodik ki a vágott éleken. 3 rétegű.

Felhasználás:

Nehezen hozzáférhető helyeken, mint **furatok, belső menetek, csövek** és **mélyesdések** tisztításához, sorjázásához és finiseléséhez. Az 555920 sz. rögzítőcsappal használja.

Műszaki leírás

Szemcseméret	100
Finomsági fok	durva
Festék	barna
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 19 mm
Ajánlott fordulatszám	10000 min ⁻¹

Maximális fordulatszám	20000 min ⁻¹
Termék fajtája	Legyezős tárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		