

**Garant****Gyémánt csapos köszörű keményforrasztott D427, D, Típus: ZY1025****Rendelési adatok**

Rendelés száma	552750 ZY1025
GTIN	4067263290728
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós köszörülésű nyers darabok **gyémánt bevonattal, vákuumos keményforrasztási eljárással.**

**Előny:**

- **Könnyebb munkavégzés a galvanikus kötésű csapos köszörűkövekhez képest a szemcse nagyobb kilógása (a csiszolószemcse kb. 70%-a kiáll a kötésből) és az erősebb kötés következtében.**
- **A nyitott szerkezet és a durva szemcsézet csökkenti a csiszolási hőmérsékletet és minimalizálja az eltömődési hajlamot.**

**Felhasználás:**

Kézi felhasználáshoz, ipari robotokon vagy CNC csiszológépeken **durva csiszolási munkákhoz**, nagy anyagleválasztással. Kompozit anyagok (szén-/üvegszálás műanyagok), fiberüveg, grafitok, Honeycomb **szélezéséhez, kontúrmarásához.**

**Figyelem:**

További szemcsézetek, különleges alakok vagy csapos köszörűkövek belső hűtéssel, telepített felhasználáshoz külön rendelésre szállítható.

**Műszaki leírás**

Fej Ø	10 mm
Fejhossz	25 mm
Szár Ø	8 mm
Teljes hossz	80 mm
Alak leírása	Henger
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Termék fajtája	Csapos köszörűkő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Műanyag, GFK	alkalmas	15-20 m/s	
Kőzet	alkalmas	15-20 m/s	
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		