

**Garant****Kompakt tárcsa, Ø 50,8 mm, Szemcseméret: 180/6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554061 180/6
GTIN	4067263290766
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Rostvlies, múgyanta kötésű csiszolóanyaggal, **préselt tárcsa alakú.**

**Felhasználás:**

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Különösen alkalmas **finomcsiszoláshoz és sorjázáshoz. Finom finist** hoz létre és minden anyagon csökkenti az érdesség mélységet.

**Figyelem:**

**Roloc™ Bristle-Disc** tárcsákat az 573510 sz.-tól talál.

**Műszaki leírás**

Finomsági fok	eszköz
Kivitel	6 A medium
Szemcseméret	180
Keménységi fok	eszköz

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 50,8 mm
Maximális fordulatszám	22000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Kompakt tárcsa

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		