

Garant**Nagyoló maró HSS-Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 28mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	192610 28
GTIN	4067263291183
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

Hátraköszörült NR profillal. A széles fogbordák profilváltozás nélkül utánköszörülhetnek. Homlokvágóél geometria üregmaráshoz és egyenetlen fogosztás.

Műszaki leírás

Élhossz L_c	90 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	28 mm
Teljes hossz L	166 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,061 mm
Szár $\varnothing D_s$	25 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,5 mm
Fogak száma Z	5
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges \varnothing	k12
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Bevonat	TiAlN
Szerszámananyag	HSS Co 8

Szabvány	DIN 844 B
Maróprofil	NR
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,15×D oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	100 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	13 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	11 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	36 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	73 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		