



Villáskulcs / racsnis csillagkulcs átkapcsolható, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 19mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	614853 19
GTIN	4018754239245
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Az integrált 72 fogú racsnis mindössze 5°-os munkaszöget tesz lehetővé – így még a legszűkebb helyeken is hatékonyan dolgozhat.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 614820

Műszaki leírás

Pofaszélesség b	39 mm
Gyűrű Ø D	34 mm
Pofamagasság h ₁	8,7 mm
Gyűrűmagasság h ₂	11,5 mm
Kulcs hossza L	252 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	krómozott

Végütköző a pofa oldalán	nem
Tartófunkció a pofa oldalán	nem
billenthető fej	nem
Racsni, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs