



## Villáskulcs / racsnis csillagkulcs átkapcsolható, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 13mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	614853 13
GTIN	4018754239184
Árucikk kategória	63A

### Leírás

**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Az integrált 72 fogú racsnis mindössze 5°-os munkaszöget tesz lehetővé – így még a legszűkebb helyeken is hatékonyan dolgozhat.

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél, krómozott.

**Figyelem:**

**FIGYELEM!**

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 614820

### Műszaki leírás

Gyűrűmagasság $h_2$	8,4 mm
Pofamagasság $h_1$	6,6 mm
Kulcs hossza L	182 mm
Gyűrű $\varnothing D$	25 mm
Pofaszélesség b	26,5 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	krómozott

Végütköző a pofa oldalán	nem
Tartófunkció a pofa oldalán	nem
billenthető fej	nem
Racsni, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs