



Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tokban átkapcsolható, 15°-ban hajlított, Kulcsok száma: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	614854 5
GTIN	4018754239306
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Az integrált 72 fogú racsnis mindössze 5°-os munkaszöget tesz lehetővé – így még a legszűkebb helyeken is hatékonyan dolgozhat.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

1-1 db 614853 sz. kulcs: 8; 10; 13; 17; 19 méret

Tárolás: Tépzárás felgöngyölhető tok

Műszaki leírás

Kulcsok száma	5
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsátkapcsolható, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 19 mm	614853 19
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsátkapcsolható, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 10 mm	614853 10
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsátkapcsolható, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 8 mm	614853 8
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsátkapcsolható, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 17 mm	614853 17
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsátkapcsolható, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 13 mm	614853 13