



Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tokban átkapcsolható, 15°-ban hajlított, Kulcsok száma: 12



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 614854 12 |
| GTIN | 4018754239313 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Süüllesztékben kovácsolt. Az integrált 72 fogú racsnis mindössze 5°-os munkaszöget tesz lehetővé – így még a legszűkebb helyeken is hatékonyan dolgozhat.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

1-1 db 614853 sz. kulcs: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 méret

Tárolás: Tépőzárás felgöngyölhető tok

Műszaki leírás

| | |
|----------------|-------------|
| Kulcsok száma | 12 |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Villáskulcs / racsnis csillagkulcsátkapcsolható, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 14 mm | 614853 14 |
| | 614853 11 |

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsátkapcsolható, 15°-ban
hajlított Kulcsnyílás 11 mm

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsátkapcsolható, 15°-ban
hajlított Kulcsnyílás 10 mm

614853 10

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsátkapcsolható, 15°-ban
hajlított Kulcsnyílás 18 mm

614853 18

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsátkapcsolható, 15°-ban
hajlított Kulcsnyílás 16 mm

614853 16

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsátkapcsolható, 15°-ban
hajlított Kulcsnyílás 19 mm

614853 19

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsátkapcsolható, 15°-ban
hajlított Kulcsnyílás 12 mm

614853 12

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsátkapcsolható, 15°-ban
hajlított Kulcsnyílás 17 mm

614853 17

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsátkapcsolható, 15°-ban
hajlított Kulcsnyílás 15 mm

614853 15

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsátkapcsolható, 15°-ban
hajlított Kulcsnyílás 8 mm

614853 8

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsátkapcsolható, 15°-ban
hajlított Kulcsnyílás 13 mm

614853 13

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsátkapcsolható, 15°-ban
hajlított Kulcsnyílás 9 mm

614853 9