

 **KOMET****KOMET MicroKom® hi.flex finombeállítású kiesztergáló készlet,
Orsótartomány Ø: 6-125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	238380 6-125
GTIN	
Árucikk kategória	240

Leírás**Kivitel:**

- **Beállítási pontosság 0,01 mm / osztásköz. Állítási pontosság 0,002 mm Ø nóniusszal akár 5 mm radiális irányú állításig.**
- **0 helyzetben kiegyensúlyozva.**

Tartalom:

1 finombeállítású fej: 238391 sz. ABS50® Ø 6 – 125 mm
1-1 lapkatartó: KOMET sz.: 62863 04400 Ø 25 – 44 mm
KOMET sz.: 62863 12500 Ø 44 – 125 mm
1 híd: KOMET sz.: 62860 12500 Ø 90 – 125 mm
1 magfogazású betét: KOMET sz.: 62861 06300 Ø 25 – 63 mm
1 hatszögkulcs: KOMET sz.: 62862 09300
1-1 furatkés: KOMET sz.: 62850 00600 Ø 6 – 10 mm
KOMET sz.: 62850 01000 Ø 10 – 14 mm
KOMET sz.: 62850 01400 Ø 14 – 18 mm
KOMET sz.: 62850 01800 Ø 18 – 22 mm
KOMET sz.: 62850 02200 Ø 22 – 26 mm
4 – 4 váltólapka: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET sz.: 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET sz.: 62601 70409
2 váltólapka: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET sz.: 62600 00102
5 hengeres fejű csavar: KOMET sz.: 62950 00000 - M5×16 mm
1 – 1 csavarhúzó: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Műszaki leírás

Orsótartomány Ø	6 - 125 mm
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

KOMET MicroKom® hi.flex finombeállítású fej Orsótartomány Ø 6-125 mm	238391 6-125
---	--------------