

**KOMET MicroKom® BluFlex® 2 finombeállítású kiesztergáló készlet,
Orsótartomány Ø: 6-125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	238398 6-125
GTIN	
Árucikk kategória	27G

Leírás**Kivitel:**

- **Linearitás tartomány: -0,2 – +4,4 mm (-0.0079 – 0.1732 col) az Ø-nél.**
- **µ-pontos kijelző felbontás: 0,001 mm az Ø-nél.**
- **A hatszögkulccsal a finombeállítású fej radiálisan beállítható és megszorítható.**
- **Modern, kontrasztos OLED kijelző közvetlenül a finombeállítású fejen.**
- **A kijelző 180°-ban elfordítható.**
- **Egyszerűen kezelhető közvetlenül az érintőképernyőn.**
- **További Bluetooth® Low Energy kapcsolat az egyszerű megjelenítés érdekében egy kereskedelmi forgalomban kapható okostelefonon Android™ ill. IOS 7 verziótól.**
- **Magasabb fordulatszámok az alkatrészek kiegyensúlyozatlanságának integrált kiegyenlítése következtében.**
- **A nagyon finom beállítás precíz fogásvételt tesz lehetővé.**
- **Abszolút-út mérőrendszer – minden bekapcsolásnál megjelenik a toló abszolút és relatív pozíciója.**
- **Univerzális ABS® interfész.**
- **Az elem könnyen cserélhető.**
- **Egy az egyben kompatibilis az eddigi rendszer variációs lehetőségeivel.**

Tartalom:

1 kiesztergáló fej: 238392 sz.

1-1 lapkatartó: KOMET sz.: 62863 04400 Ø 25 – 44 mm

KOMET sz.: 62863 12500 Ø 44 – 125 mm

1 híd: KOMET sz.: 62860 12500 Ø 90 – 125 mm
1 magfogazású betét: KOMET sz.: 62861 06300 Ø 25 – 63 mm
1 hatszögkulcs: KOMET sz.: 62862 09300
1-1 furatkés: KOMET sz.: 62850 00600 Ø 6 – 10 mm
KOMET sz.: 62850 01000 Ø 10 – 14 mm
KOMET sz.: 62850 01400 Ø 14 – 18 mm
KOMET sz.: 62850 01800 Ø 18 – 22 mm
KOMET sz.: 62850 02200 Ø 22 – 26 mm
4 – 4 váltólapka: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET sz.: 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET sz.: 62601 70409
2 váltólapka: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET sz.: 62600 00102
5 hengeres fejű csavar: KOMET sz.: 62950 00000 - M5×16 mm
1 – 1 csavarhúzó: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Műszaki leírás

Orsótartomány Ø	6 - 125 mm
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

MicroKom® BluFlex® 2 finomfúró fej	238392
------------------------------------	--------