



Hegesztő lábszárvédő pár, Típus: 15



Rendelési adatok

Rendelés száma	091438 15
GTIN	4067263476672
Árucikk kategória	02W

Leírás

Kivitel:

A **hegesztő lábszárvédő** a repkedő, izzó forgácsok vagy szikrák elleni hatékony védelem érdekében.

- **A magassága 15 cm és a körfogata 33 és 43 cm között állítható.**
- **Különböző méretekhez igazítható tépőzárral.**
- **Rugalmas pánt a cipők alá történő rögzítéshez.**

Hő- és lángálló ruházat tartós és jól illeszkedő marhabőrből, nehezen gyúlékony anyaggal kombinálva. Elektromosan szigetelt patentgombok és tűzálló tépőzárak. A ruházat védelmet nyújt a lángok, a fröccsenő olvadt anyagok és a sugárzó hő ellen hegesztés, köszörülés vagy lángvágás során.

Szabvány:

EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 + A2

Tartalom:

1 pár

Műszaki leírás

Anyagösszetétel	100% bőr
Anyagtömeg / szövetsűrűség	1200 g/m ²

Szabvány	DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél
Termék fajtája	Hegesztő lábszárvédő