


**Garant****SOMT 120508 PDER, CU7530, Típus: ST500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214864 ST500
GTIN	4045197610652
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

Cermet.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,2 mm

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,2 mm
Típus	ST500
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT 120508 PDER
Minőség	CU7530

Szerszámanyag	Cermet
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	270 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	210 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		