



Sűrített levegős ütvecsavarozó Twin Turbo, Típus: 9013TT



Rendelési adatok

Rendelés száma	079193 9013TT
GTIN	4000896227143
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Ütvecsavarozó nagy teljesítményű dupla kalapácsos mechanikával. Hosszú élettartam és nagy hatékonyság ipari és autóiipari felhasználásnál. **Levehető markolat, 360°-ban állítható. Twin Turbo technológia.** 4100 Nm maximális oldási nyomaték.

Műszaki leírás

Csatlakozó menet	NPT
Maximális nyomaték	2170 Nm
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M 20
Szerszámbefogó meghajtási profil	Négyszög
Szerszámbefogó mérete	3/4 coll
Sűrített levegő csatlakozó	3/8 coll
Maximális fordulatszám	5200 min ⁻¹
Maximum levegőigény	243,5 l/min

Súly	4,5 kg
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	13 mm
Működési zajkibocsátás	99,5 dB(A)
Hossz	184 mm
Max. vibráció EN szerint	10,69 m/s ²
Termék fajtája	Csavarozó