



Sűrített levegős ütvecsavarozó Rövid kivitel, Típus: 9012M-1



Rendelési adatok

Rendelés száma	079191 9012M-1
GTIN	4000896218356
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Ultrakompakt ütvecsavarozó Jumbo kalapácsos ütőművel, egykezes irányváltással és **háromfokozatú jobbos forgással**. 1200 Nm maximális lazítási nyomaték.

Műszaki leírás

Csatlakozó menet	NPT
Súly	1,27 kg
Hossz	80 mm
Maximum levegőigény	127,4 l/min
Max. vibráció EN szerint	13,49 m/s ²
Szerszámbefogó meghajtási profil	Négyszög
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm

Max. csavar \varnothing (8.8–12.9)	M 20
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Maximális nyomaték	678 Nm
Működési zajkibocsátás	92,2 dB(A)
Maximális fordulatszám	8800 min ⁻¹
Termék fajtája	Csavarozó