

**Sűrített levegős ütvecsavarozó, Típus: 9013M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	079192 9013M
GTIN	4000896212347
Árucikk kategória	03R

Leírás**Kivitel:**

Ütvecsavarozó nagyteljesítményű dupla kalapácsos mechanikával. 1890 Nm maximális latírási nyomaték.

Műszaki leírás

Hossz	188 mm
Szerszámbefogó meghajtási profil	Négyszög
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Max. vibráció EN szerint	7,47 m/s ²
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M32
Működési zajkibocsátás	104 dB(A)
Csatlakozó menet	NPT
Maximum levegőigény	153 l/min

Sűrített levegő csatlakozó	3/8 coll
Maximális fordulatszám	7300 min ⁻¹
Súly	2,1 kg
Szerszámbefogó mérete	3/4 coll
Maximális nyomaték	1085 Nm
Termék fajtája	Csavarozó