



Sűrített levegős ütvecsavarozó Twin Turbo, Típus: 9012TT



Rendelési adatok

Rendelés száma	079193 9012TT
GTIN	4000896226924
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Ütvecsavarozó nagy teljesítményű dupla kalapácsos mechanikával. **Twin Turbo technológia.** 2200 Nm maximális oldási nyomaték.

Műszaki leírás

Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Maximális nyomaték	1356 Nm
Hossz	128 mm
Működési zajkibocsátás	99,7 dB(A)
Maximum levegőigény	147,2 l/min
Maximális fordulatszám	8300 min ⁻¹
Szerszámbefogó meghajtási profil	Négyszög

Max. csavar \varnothing (8.8–12.9)	M 20
Súly	1,6 kg
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	NPT
Max. vibráció EN szerint	8,69 m/s ²
Termék fajtája	Csavarozó