



Sűrített levegős sarok-ütvecsavarozó Twin Turbo, Típus: 9012ATT



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 079194 9012ATT |
| GTIN | 4000896234738 |
| Árucikk kategória | 03R |

Leírás

Kivitel:

Twin Turbo ütvecsavarozó billenő mechanikával a legjobb hozzáférés érdekében. Kettős kalapácsos ütőmű. 550 Nm maximális lazítási nyomaték.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Ajánlott tömlőméret (belső Ø) | 10 mm |
| Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll |
| Szerszámbefogó mérete | 1/2 coll |
| Szerszámbefogó meghajtási profil | Négyszög |
| Maximum levegőigény | 113 l/min |
| Maximális nyomaték | 500 Nm |
| Maximális fordulatszám | 8000 min ⁻¹ |
| Súly | 1,3 kg |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Max. csavar \varnothing (8.8–12.9) | M 20 |
| Működési zajkibocsátás | 90,1 dB(A) |
| Hossz | 277 mm |
| Csatlakozó menet | NPT |
| Max. vibráció EN szerint | 4,89 m/s ² |
| Termék fajtája | Csavarozó |