

**Sarokmaró 90° MEC17, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227500 32/3
GTIN	4960664396191
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	BDMT 170408
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub>	15,7 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	130 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	40 mm
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	23,6 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	62 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	57 mm
Ferde bemarási szög α <sub>max</sub>	0,61 fok
Ø D <sub>3</sub>	25 mm
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------