

Garant**ESD raktári kocsi T5, Típus: T54****Rendelési adatok**

Rendelés száma	971930 T54
GTIN	4067263515609
Árucikk kategória	9GD

Leírás**Kivitel:**

ESD vezetőképes raktári kocsi **2 rakodófelülettel**. Hegesztett acélszerkezet, vezetőképes farostlemez platform, világosszürke, ESD vezetőképes felülettel. ESD vezetőképes Haptoprene® markolat ütésálló polipropilénnel. **Elektromosan vezetőképes kerekek:** 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású agyakkal, szárfeltekeredés védelemmel.

Felhasználás:

Alkalmos vezetőképes padlóburkolattal rendelkező elektrosztatikusan védett területeken történő használatra. A földelés a kerekkel történik, külön földelő csatlakozás nem szükséges. Minden műanyag alkatrész vezetőképes kivitelű a felület feltöltődésének megakadályozásához.

Szabvány:

DIN EN 61340-5-1

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Kerék Ø	125 mm
Mélység	509 mm
Súly	34 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Rakodófelület magassága felül	850 mm
Kerék anyaga	TPE
Rakodófelület mélysége	500 mm
Maximális teherbírás	250 kg
Rakodófelület magassága alul	195 mm
Felső rakodófelület teherbírása	80 kg
Rakodófelület szélessége	850 mm
Magasság	1020 mm
Szélesség	980 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Raktári kocsik