

Garant**ESD tolókengyeles kocsi T3, Típus: T32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	971920 T32
GTIN	4067263476993
Árucikk kategória	9GD

Leírás**Kivitel:**

ESD vezetőképes raktári tolókengyeles kocsi **1 rakodófelülettel**. Hegesztett acélszerkezet, vezetőképes farostlemez platform, világosszürke, ESD vezetőképes felülettel. ESD vezetőképes Haptoprene® markolat ütésálló polipropilénnel. **Elektromosan vezetőképes kerekek:** 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású agyakkal, szárfeltekeredés védelemmel.

Felhasználás:

Alkalmas vezetőképes padlóburkolattal rendelkező elektrosztatikusan védett területeken történő használatra. A földelés a kerekkel történik, külön földelő csatlakozás nem szükséges. Minden műanyag alkatrész vezetőképes kivitelű a felület feltöltődésének megakadályozásához.

Szabvány:

DIN EN 61340-5-1

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Rakodófelület mélysége	500 mm
Magasság	915 mm
Súly	20 kg
Kerék anyaga	TPE
Rakodófelület magassága	195 mm
Kerék Ø	125 mm
Szélesség	970 mm
Mélység	509 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Teherbírás	250 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Rakodófelület szélessége	850 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Tolókengyeles kocsi