

Garant**ESD Euronorm ládaszállító kocsi, Típus: TNB1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	971950 TNB1
GTIN	4067263515616
Árucikk kategória	9GD

Leírás**Kivitel:**

ESD vezetőképes Euronorm ládaszállító kocsi. Hegesztett acélszerkezet. ESD vezetőképes Haptoprene® markolat ütésálló polipropilénnel. **Elektromosan vezetőképes kerekek:** 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású agyakkal, szálfeltekeredés védelemmel. Hozzávaló 972350 sz. ENB15 – ENB80 méretű Euronorm ládák.

Felhasználás:

Alkalmas vezetőképes padlóburkolattal rendelkező elektrosztatikusan védett területeken történő használatra. A földelés a kerekkel történik, külön földelő csatlakozás nem szükséges. Minden műanyag alkatrész vezetőképes kivitelű a felület feltöltődésének megakadályozásához.

Szabvány:

DIN EN 61340-5-1

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Magasság	910 mm
Súly	9,6 kg
Kerék Ø	125 mm
Mélység	400 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Szélesség	790 mm
Kerék anyaga	TPE
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Felfekvő keret magassága	180 mm
Maximális teherbírás	250 kg
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Fogantyús kocsi