

**Garant****ESD Euronorm ládatartó kocsi, Típus: TE37****Rendelési adatok**

Rendelés száma	971970 TE37
GTIN	4067263515623
Árucikk kategória	9GD

**Leírás****Kivitel:**

ESD vezetőképes Euronorm ládatartó kocsi stabil acél kivitelben. A peremezett lemez platformok 280 mm-es osztásban állíthatók. A polcok különféleképpen becsavarozhatóak, 15° és 30°-os szögben beállíthatóak a könnyebb kivétel érdekében. A legalsó polc fixen kapcsolódik a kerethez és nem dönthető. ESD vezetőképes Haptoprene® markolat ütésálló polipropilénnel.

**Elektromosan vezetőképes kerekek:** 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású agyakkal, szárfeltekeredés védelemmel.

**Felhasználás:**

Alkalmas vezetőképes padlóburkolattal rendelkező elektrosztatikusan védett területeken történő használatra. A földelés a kerekkel történik, külön földelő csatlakozás nem szükséges. Minden műanyag alkatrész vezetőképes kivitelű a felület feltöltődésének megakadályozásához.

**Szabvány:**

DIN EN 61340-5-1

**Szín:**

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül. Hozzávaló Euronorm ládát a 972350 sz. alatt talál.

## Műszaki leírás

Magasság	1735 mm
Mélység	670 mm
Kerék Ø	125 mm
Teherbírás / szint	50 kg
Maximális teherbírás	250 kg
Rakodófelület mélysége	610 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Szélesség	1300 mm
Súly	85 kg
Állítható dőlésszög	15 fok
Állítható dőlésszög	30 fok
Kerekek anyaga	TPE
Rakodófelület szélessége	1240 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Magasságállítás osztása	280 mm
Termék fajtája	Anyagszállító kocsik