

**Sarokmaró 90° MECH17, Weldon szár, Ø D / Zeff: 50/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227653 50/4
GTIN	4960664526383
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Fogazott váltólapka a kisebb forgácsoló erők és vibráció érdekében. Összehasonlításképpen nagyobb fogásszélességek  $a_e$  érhetőek el azonos fogásmélység  $a_p$  mellett.

**Műszaki leírás**

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	74 mm
Szár Ø $D_s$ h6	40 mm
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Vágóél Ø $D_c$	50 mm
Váltólapka ISO kód	BDMT 170408
Effektív élek száma $Z_{eff}$	4
Hozzávaló váltólapka	BD.. 1704
Teljes hossz $L_{ges}$	161 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	88 mm
Váltólapkák száma	20
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználás	Sarokmarás

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

**Tartozék**

Szorítócsavar	229709
---------------	--------