

## Menet Magfurat dugós idomszer 6H, Menet: M8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486055 M8
GTIN	2050002073807
Árucikk kategória	48B

### Leírás

**Kivitel:**

A leköszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 – 2299 szerint.

DIN 2245 szerinti felépítés.

**Felhasználás:**

Metrikus ISO-menetekhez, jobbos DIN 13.

**Szabvány:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Figyelem:**

Menetidomszerek menethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, <BR/>UNC, UNF-, NPT-menethez és balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

### Műszaki leírás

Menetfajta	M
Minőség	6
Idomszert fajtája	Nem meg-y-oldali idomszer
Menetemelkedés	1,25 mm
Szabvány	DIN 13
Menet	M8
Tűrésmező	H
Tűrés osztály	6H
Kalibrálás	L6

Termék fajtája

Nem megy-oldali  
dugós menetidomszer**Szolgáltatások**

KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 20 mm

028300 20

DAkKS kalibrálásDugós idomszer Maximális Ø 60 mm

028340 60