

Menet Magfurat dugós idomszer 6H, Menet: M3



Rendelési adatok

Rendelés száma	486055 M3
GTIN	2050002073661
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

A leköszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 – 2299 szerint.

DIN 2245 szerinti felépítés.

Felhasználás:

Metrikus ISO-menetekhez, jobbos DIN 13.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Figyelem:

Menetidomszerek menethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-,
UNC, UNF-, NPT-menethez és balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 13
Tűrési osztály	6H
Menet	M3
Menetfajta	M
Minőség	6
Idomszert fajtája	Nem meggy-oldali idomszer
Menetemelkedés	0,5 mm
Tűrésmező	H
Kalibrálás	L6

Termék fajtája

Nem megy-oldali
dugós menetidomszer**Szolgáltatások**

KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 20 mm

028300 20

DAkKS kalibrálásDugós idomszer Maximális Ø 60 mm

028340 60