


**Sarokmaró 90° MECH17, furattal, Ø D / Zeff: 50/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227655 50/4
GTIN	4960664526413
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Fogazott váltólapka a kisebb forgácsoló erők és vibráció érdekében. Összehasonlításképpen nagyobb fogásszélességek a_e érhetőek el azonos fogásmélység a_p mellett.

Műszaki leírás

Effektív élek száma Z_{eff}	4
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Váltólapka ISO kód	BDMT 170408
Teljes hossz L_{ges}	52 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 1704
Vágóél $\varnothing D_c$	50 mm
Felfogó furat \varnothing	22 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	30 mm
Váltólapkák száma	8
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------