

**BDGT 170431 FR-JA, GW25, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227533 ALU
GTIN	4960664522651
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

Pontos  $90^\circ$   $a_p = 9$  mm-ig.

Sarokrádiusz: 3,1 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,05 – 0,33 mm

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,05 – 0,33 mm
Típus	ALU
Sarokrádiusz	3,1 mm
Váltólapka ISO kód	BDGT 170431 FR-JA
Minőség	GW25
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	alkalmas	700 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	250 m/min	N
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		