



Keményfém betonfúró készlet, Fúrók száma: 7



Rendelési adatok

Rendelés száma	786081 7
GTIN	4058546404437
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Szívós keményfém lapkákkal ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.

Ütvefúró és fúró erős keményfém váltólapkával.

Felhasználás:

Elsősorban **tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel** betonba, falazatba, természetes és műköbe.

Fúráshoz is kemény- és puhafában, műanyagokban, akrilban és kerámiában.

Az élkorrekciónak köszönhetően edzett acél fúrásához is alkalmas.

Tartalma:

Fúró 786001 sz.: 1-1 db 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10 méret

Műszaki leírás

Szerszámanyag	Keményfém
Szabvány	DIN 8039
Szabvány	ISO 5468

Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Kőzetfúró

Tartozék

Keményfém betonfúró Fúró Ø 10 mm	786001 10
Keményfém betonfúró Fúró Ø 5,5 mm	786001 5,5
Keményfém betonfúró Fúró Ø 4 mm	786001 4
Keményfém betonfúró Fúró Ø 5 mm	786001 5
Keményfém betonfúró Fúró Ø 8 mm	786001 8
Keményfém betonfúró Fúró Ø 7 mm	786001 7
Keményfém betonfúró Fúró Ø 6 mm	786001 6