

Gurítható emelőasztal, Teherbírás: 800kg



Rendelési adatok

Rendelés száma	919989 800
GTIN	4025092253475
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Gurítható emelőasztal robusztus egyollós kivitelben, tömör acél ollóval. Billenthető platform mechanikus reteszeléssel a biztonságos karbantartási munkákhoz. Kompakt futómű alacsony szerkezetmagassággal, poliamid kormányozható- és fix kerekek karbantartásmentes golyóscsapágyakkal, a kormányozható kerekeknél rögzítőfékkel. Manuális hidraulika lábakkal. Nagyon biztonságos a túlterhelés-szeleppnek és a süllyedés fékszeleppnek köszönhetően. Kormányozható kerék Ø 150 mm, tehergörgő Ø 200 mm. Kerék szélessége 50 mm.

Szabvány:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Műszaki leírás

Súly	222 kg
Szélesség	860 mm
Kerekek anyaga	Poliamid
Emelési tartomány	360 - 1050 mm
Rakodófelület szélessége	840 mm
Rakodófelület hossza	1350 mm
Teherbírás	800 kg

Szerkezetmagasság C	360 mm
Hossz L	1650 mm
Emelési magasság H	690 mm
Termék fajtája	Emelőlapos raktári kocsi