

Garant**Markolat kúpsüllyesztőhöz 3 befogófelülettel, Szár Ø: 8mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 150409 8 |
| GTIN | 4067263515586 |
| Árucikk kategória | 11M |

Leírás**Kivitel:**

Egyenlőtlen osztású GARANT precíziós kúpsüllyesztők befogásához a száron **3 befogó felülettel**. Egy nyélben különböző méretű süllyesztők használhatóak azonos szárátmérővel. Kézkímélő, erős nyél különösen szívós és ütésálló polipropilénből. A speciális felületszerkezet következtében a **nyél nedves, olajos kézben sem csúszik**.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Markolat hossza | 112 mm |
| Szár Ø D _s | 8 mm |
| Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |