

Garant**APKT 1604 PDTR, HB7525, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215758 UNI
GTIN	4067263499534
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Műszaki leírás

Típus	UNI
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	APKT 1604 PDTR
Minőség	HB7525
Szerszámanyag	Keményfém
Lapvastagság	4,76 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	295 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	190 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	125 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	55 m/min	H
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	M
GG(G)	alkalmas	140 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		