

Garant**RDHW 1003 MOT, HB7605, Típus: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212251 HART
GTIN	4067263499541
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:****Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.Előtolás f_z / fog: 0,16 mm

Váltólapka ISO kód: RDHW 1003 MOT

Típus: HART

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Típus	HART
Váltólapka ISO kód	RDHW 1003 MOT
Minőség	HB7605
Előtolás f_z / fog	0,16 mm
Cserék / élek száma	1

Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	125 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	155 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	140 m/min	H
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas	130 m/min	H
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		