

**Garant****RDMW 12T3 MOT, HB7605, Típus: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212277 HART
GTIN	4067263499558
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:****Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 4,0$  mm.Előtolás  $f_z$  / fog: 0,16 mm

Váltólapka ISO kód: RDMW 12T3 MOT

Típus: HART

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	RDMW 12T3 MOT
Szerszámanyag	Keményfém
Típus	HART
Minőség	HB7605
Előtolás $f_z$ / fog	0,16 mm
Cserék / élek száma	1

Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	155 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	160 m/min	H
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas	130 m/min	H
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		