

**BDMT 170404 ER-JS, PR1535, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227560 INOX
GTIN	4960664685820
Árucikk kategória	25A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Pontos 90° $a_p = 9$ mm-ig.

Műszaki leírás

Típus	INOX
Előtolás f_z / fog	0,09 – 0,13 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	BDMT 170404 ER-JS
Minőség	PR1535
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		