

**Multifunkciós fogó, Teljes hossz: 225mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	729701 225
GTIN	4067263499572
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Lapos acél fogótest feketére festve, száruk műanyag markolattal és nyitórugóval. 0,35 – 1; 1,5 – 6 szigetelt / nem szigetelt csatlakozók / toldók és 7 – 8 mm autó gyújtósaruk préselése. Menetes vágó M2,6 – M5 csapszegekhez. Csupaszító 0,5 – 6 mm². Lágú Cu és Al huzalok vágása. Hosszú fogazott rögzítőorr szűk helyeken való munkavégzéshez.

Felhasználás:

Csupaszításhoz, vágáshoz, préseléshez stb. elsősorban javítási munkákhoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	225 mm
Vezeték keresztmetszet	1,5 – 6 mm ²
Vezeték keresztmetszet	0,35 – 1 mm ²
Vezeték Ø csupaszítása	6 mm ²
Menetes szár vágó	M2,6 – M5
huzalcsupaszító funkcióval	igen
vágás funkcióval	igen
Termék fajtája	Présszerszám

